

DuraSystem® Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2 # WD5006..3000 / WD5006..3000

| < 10 mm > |



Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Batterieanschluss, Zinkdruckguss, Single Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Berührungslos, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4			
Farben			
00 Weiß Hochglanz 10 Chrom Hochglanz			
Variante			
Weiß, Automatisch	10x150 mm	0,800 kg	WD5006..3000
Chrom Hochglanz, Automatisch	10x150 mm	0,800 kg	WD5006..3000
Passende Produkte für Weiß, Automatisch			
Installationselement für Urinal Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Material Befestigungstraversen: Holz, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Meterriss, Mittelrissmarkierung, Höhenverstellbare Traversen: 240 mm, Inkl. Ablaufrohrschele DN 50, Inkl. Füße, Inkl. HT- Ablaufbogen DN 50, Inkl. Montagezubehör für Einzelmontage, Inkl. Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Inkl. schallgedämmte Wandscheiben G1/2"	170 x 500 mm	12 kg	WD3004
Ausschreibungstext			
Name: A2, Anschlussart Zulauf Keramik: Innengewinde, Durchflussmenge einstellbar, Material Frontplatte: Zinkdruckguss, Position Spülbedienung: Vorne, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Berührungslos, Spülart: Single Flush, Einbauart: Aufgesetzt, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Anschlussart Wasseranschluss: Aussengewinde, Schutzart: IPX4, Hygienespülung, Elektronische Steuerung: Batterieanschluss, Infrarot Näherungssensor, Reinigungsfunktion, Vandalensicher, Inkl. Fernbedienung, Inkl. Magnetventil, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Montageanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Bedienungsanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Pflegeanleitung: digital und gedruckt			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.